

## Zastosowanie

Profesjonalne chłodziarki farmaceutyczne Midea dedykowane są do pracy w szpitalach, firmach farmaceutycznych, instytucjach badawczych, laboratoriach oraz Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.



MC-5L126



### Bezpieczeństwo przechowywania

Mikroprocesorowe sterowanie z dokładnością do 0.1 °C;  
Jednorodność temperaturowa +/- 1.5 °C;  
Dźwiękowy i wizualny system alarmowania;  
Zestaw alarmu zdalnego;  
Wolne od CFC, przyjazne dla środowiska;  
Wnętrze ze stali pokrytej wysokiej jakości powłoką.





### Niezawodność i wydajność

Kompresor renomowanej marki;  
Wbudowany kanał powietrzny;  
Wydajny wentylator;  
Opatentowana technologia wymiany ciepła D+;  
Piankowa izolacja LBA;




### Komfort użytkowania

Oświetlenie LED;  
Drzwi z samodomykaczem i zamkiem na klucz;  
Ergonomiczny uchwyt;  
Reversible door;  
Regulowane półki z uchwytami na etykiety;  
Port na sondy;  
Szeroki zakres napięcia zasilania.




### Wysokowydany wentylator

Zmniejszenie poziomu hałasu o 8%. Zintegrowany wentylator wytwarza mniej wibracji i zapewnia większą wydajność.  
Bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność.



Wbudowany kanał



VS

Tradycyjny obieg



### Wbudowany kanał wentylacyjny

Zwiększenie pojemności użytkowej o 10%. Wbudowane kanały wentylacyjne oraz chłodzenie odsufitowe zapewniają odpowiednie schłodzenie również przestrzeni w górnej części komory.

# Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa

## Wyświetlacz LED



Podgląd temperatury w czasie rzeczywistym



## Pianka izolacyjna LBA

Wiodącą yna świecie środek spieniający czwartej generacji. Bardziej jednorodna gęstość, lepsza izolacją, większa oszczędność energii. Lepsza konstrukcja warstwy izolacyjnej. Większa dostępna przestrzeń.

## Charakterystyka pracy w temperaturze otoczenia 25°C



|                 | Model                       | MC-5L126       |
|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Wymiary         | Pojemność chłodziarki(L)    | 126            |
|                 | Wymiary zewn. (mm)(wxdxh)   | 595*615*810    |
|                 | Wymiary wew. (mm)(wxdxh)    | 505*467*620    |
|                 | Masa netto/brutto           | 43/48          |
| Dane techniczne | Typ chłodzenia              | Wymuszone      |
|                 | Typ odszraniania            | Bezsronowe     |
|                 | Klasa klimatyczna           | N              |
|                 | Czynnik/Ilość(g)            | R600a/26g      |
|                 | Typ sprężarki               | Stała częstot. |
|                 | Liczba czujników            | NTC/3          |
|                 | Zakres temperatury          | 2 - 8 C        |
| Wydajność       | Jednorodność temp./°C       | ±1             |
|                 | Zmienność temp./°C          | 2              |
|                 | Dokładność temperatury      | 0.1            |
|                 | Dokładność temperatury      | 0.1            |
| Sterowanie      | Regulator                   | Mikroproc.     |
|                 | Wyświetlacz                 | LED            |
| Alarmy          | Alarm braku zasilania       | T              |
|                 | Alarm usterki czujnika      | T              |
|                 | Alarm temperatury otoczenia | N              |
|                 | Alarm uchylonych drzwi      | T              |
|                 | Alarm wys. temp.            | T              |
|                 | Alarm nisk. temp.           | T              |
|                 | Alarm zdalny                | T              |
|                 | Liczba półek                | 3              |
| Akcesoria       | Drzwi antykonden.           | Szkło LOW-E    |
|                 | Samodomykacz drzwi          | T              |
|                 | Odwracalne drzwi            | T              |
|                 | Port na sondy               | 1              |
|                 | Port USB                    | Opcja          |
|                 | Alarm zdalny                | T              |
|                 | Port RS485                  | N              |
|                 | Drukarka                    | Opcja          |
|                 | Podtrzymanie baterijne      | T              |
|                 | Czas podtrzymania           | 24 godz.       |

Zapraszamy do kontaktu i składania zapytań:



mejlowo: [biuro@bitbluefrost.pl](mailto:biuro@bitbluefrost.pl)  
lub



telefonicznie: 509 629 304, 576 070 806

**BitBlue Frost Sp. J.**  
**ul. Św. Jana 33**  
**43-267 Suszec**